

audental



**СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ**

Аудентал



+7 903 752-50-05

info@zircons.ru

www.zr40.ru

Audental Bio-Material Co.,Ltd

Audental Bio-Material Co.,Ltd

Скульптор естественной улыбки



HT

ST

ST-Plus

UT

3D Pro

Белый
























































**Белый
Предокрашенный
Многослойный**

**Предокрашенный
Многослойный**

**Белый
Предокрашенный
Многослойный**

Многослойный

		Прочность на изгиб после спекания (МПа)	Прозрачность (1.0 мм)	Температура синтеризации в печи (°C)	Виды работ
HT	Белые	1350	37%	1530	Мостовидные коронки из 3-4 единиц
	Белые	1200	43%	1530	Полная анатомия
ST	Предокрашенные	1100	43%	1530	Полная анатомия
	Многослойные	1100	43%	1530	Полная анатомия
ST-Plus	Предокрашенные	900	46%	1500	Мосты из 3-4 единиц
	Многослойные	900	46%	1500	Мосты из 3-4 единиц
UT	Белые	650	49%	1450	Коронки для передних зубов
	Предокрашенные	600	49%	1450	Коронки для передних зубов
	Многослойные	650	49%	1450	Мосты из 3-4 единиц
3D Pro	Многослойные	650~1100	42%~49%	1480	Мосты из 3-4 единиц

	Циркониевый блок	Эстетичный оттенок	Основа коронки	Коронка на передние зубы	Коронка на задние зубы	Мост из 3 единиц	Мост из 4 единиц	Пластина из 3 единиц	Пластина из 4 единиц	Полная дуга
	HT	Белый	Белый, предокрашенный							
		Белый	Белый							
	ST	Предокрашенный	A1/A2/A3/A3.5/A4 B1/B2/B3/B4 C1/C2/C3/C4 D2/D3/D4							
		Многослойный	A1/A2/A3/A3.5/A4 B1/B2/B3/B4 C1/C2/C3/C4 D2/D3/D4							
	ST-Plus	Предокрашенный	A1/A2/A3 B1/B2							
		Многослойный	A1/A2/A3 B1/B2							
	UT	Белый	Белый							
		Предокрашенный	A1/A2/A3/A3.5/A4 B1/B2/B3/B4 C1/C2/C3/C4 D2/D3/D4							
	3D Pro	Многослойный	A1/A2/A3/A3.5/A4 B1/B2/B3/B4 C1/C2/C3/C4 D2/D3/D4 BL1/BL2/BL3/BL4	